

DRIVE BOOSTER 120 & 250

FICHE PRODUIT



www.ntn-snr.com



With You

Solution de graissage performante, écologique, facile à mettre en œuvre pour les applications nécessitant un dosage très précis, au contact ou éloigné du point à graisser.

DRIVE BOOSTER : le modèle haut de gamme pour toutes les situations.

• DESCRIPTIF

DRIVE BOOSTER, graisseur automatique électromécanique pour une lubrification extrêmement précise, indépendante de la température, avec une fiabilité élevée en service.

Disponible en 2 tailles **120 cm³** et **250 cm³**, il satisfait la plupart des applications de lubrification.

Sa tête de commande à Entraînement électromécanique se caractérise par :

- Un seul bouton lié à l'écran LCD qui permet de régler très simplement la durée de décharge du graisseur (1 à 12 mois) ainsi que d'actionner la fonction "purge".
- 4 LED disséminées autour de la tête de commande permettant une visualisation claire du statut de l'appareil.
- Une pression de poussée constante et fiable de 6 bars pendant toute la durée de distribution, permettant ainsi de déporter le point de graissage jusqu'à 5 mètres.
- Une tête réutilisable, contribuant à préserver l'environnement.

Solution idéale pour lubrifier dans les zones dangereuses, difficiles d'accès ou soumises à des températures ambiantes élevées ou à des vibrations sévères.



• APPLICATIONS

Conçu pour le graissage monopoint des roulements, paliers lisses, engrenages ouverts, chaînes, vis à billes, guidages linéaires... Indépendant de la température et de la pression ambiante, il est adapté à une large gamme d'applications et de conditions de service. Il peut être installé jusqu'à 5 mètres de distance du point de graissage.

• CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

| | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Entraînement par moteur électrique puissant et robuste.• Facilement réglable avec son écran LCD. | <ul style="list-style-type: none">• Pression de 6 bars (distribution jusqu'à 5 mètres).• Indépendant de la température et de la pression.• Fiabilité élevée : débit de graisse constant sur toute la durée de distribution. |
| <ul style="list-style-type: none">• Réutilisable | <ul style="list-style-type: none">• Ecologique |
| <ul style="list-style-type: none">• Réservoir transparent en polyamide forte densité, avec bride renforcée. | <ul style="list-style-type: none">• Visualisation du niveau de graisse. |
| <ul style="list-style-type: none">• Equipé de voyants lumineux. | <ul style="list-style-type: none">• Indique l'état de fonctionnement et permet un contrôle rapide à distance . |
| <ul style="list-style-type: none">• Conception compacte. | <ul style="list-style-type: none">• Facile à installer même dans les endroits confinés. |
| <ul style="list-style-type: none">• Kit graisseur avec accessoires fournis. | <ul style="list-style-type: none">• Le jeu de raccords offert permet de monter l'appareil sur 95% des applications. |
| <ul style="list-style-type: none">• Recharge constituée d'un réservoir de lubrifiant et d'un pack de batteries.• Réglable de 1 à 12 mois via une unité de contrôle tactile avec fonction marche/arrêt réutilisable et fonction purge. | <ul style="list-style-type: none">• Garantie de fonctionnement.• Souple, précis, il réduit les coûts d'exploitation.• La fonction purge permet de fluidifier une situation de blocage. |

• DONNÉES TECHNIQUES

Entraînement : **électromécanique, réutilisable**

Alimentation : **bloc-batteries**


Contenance : **120 cm³ ou 250 cm³**

Pression maxi : **6 bars**

Durée de distribution : réglable de **1 à 12 mois**

Température de fonctionnement : **-10°C à + 60°C**

Disponible avec les graisses performantes NTN-SNR spécialement développées pour les roulements et paliers. Nous consulter pour d'autres types de lubrifiants.



Ecran LCD avec touche de réglage (1 à 12 mois) + fonction purge



Capuchon de protection

• RÉFÉRENCES COMMERCIALES

LUBER DRIVE KIT (capacité, nom de la graisse) : Kit graisseur complet incluant : Moteur + réservoir de lubrifiant 120 ou 250 cm³ + pack batteries + embase de renfort + 4 raccords réducteurs.

LUBER DRIVE REFILL (capacité, nom de la graisse) : Recharge incluant : réservoir de lubrifiant 120 ou 250 cm³ + pack batteries.

La référence commerciale se décline selon la même logique pour tous les lubrifiants : UNIVERSAL+, HEAVY DUTY+, HIGH TEMP, VIB, FOOD, CHAIN OIL.

| EX. DE RÉFÉRENCE COMMERCIALE | PRODUIT | LUBRIFIANT |
|----------------------------------|-------------------------------|---|
| LUBER DRIVE KIT 120-UNIVERSAL + | DRIVE BOOSTER 120 kit complet | Graisse UNIVERSAL + (Usage général) |
| LUBER DRIVE KIT 250-HEAVY DUTY + | DRIVE BOOSTER 250 kit complet | Graisse HEAVY DUTY + (Fortes charges) |
| LUBER DRIVE REFILL 120 HIGH TEMP | Recharge 120 | Graisse HIGH TEMP (Hautes températures) |
| LUBER DRIVE REFILL 250 VIB | Recharge 250 | Graisse VIB (Vibrations and impacts) |

Pour commander :

- Un DRIVE BOOSTER kit complet en 250 cm³ avec la graisse High Temp,
 - ▶ la référence est LUBER DRIVE KIT 250-HIGH TEMP
- Une recharge en 120 cm³ avec la graisse HEAVY DUTY +,
 - ▶ la référence est LUBER DRIVE REFILL 120 HEAVY DUTY+