

# 4. DONNÉES TECHNIQUES PRODUITS


## LUBER DRIVE KIT (CAPACITÉ, NOM DU LUBRIFIANT)

Kit complet (Moteur + Réservoir de lubrifiant 120 ou 250 cm<sup>3</sup> + pack batteries + embase de renfort + 4 raccords réducteurs).

## LUBER DRIVE REFILL (CAPACITÉ, NOM DU LUBRIFIANT)

Réservoir de lubrifiant 120 ou 250 cm<sup>3</sup> + pack batteries.

<b>Contenance</b>	120 cm <sup>3</sup> ou 250 cm <sup>3</sup>	
<b>Durée de distribution</b>	réglable de 1 à 12 mois	
<b>Plage de température ambiante</b>	-10°C à +60°C	
<b>Pression maximale de fonctionnement</b>	6 bars	
<b>Entraînement</b>	Electromécanique	
<b>Distance maximale admissible entre graisseur et point à lubrifier</b>	Huile 5 mètres et diamètre intérieur 4 mm Graisse 5 mètres et diamètre intérieur 6 mm	
<b>Témoins de statut (LED)</b>	En bon état de marche, en fonction, vide, en défaut	
<b>Température de stockage recommandé</b>	20°C	
<b>Délai d'utilisation de l'appareil</b>	1 an de stockage (graisse) + 1 an de service	
<b>Pack batteries</b>	3 x 1,5 V AA	
<b>Raccords réducteurs inclus dans le kit</b>	Réducteur G1/4 – G1/8 Réducteur G1/4 – M8 X 1	Réducteur G1/4 – M6 Réducteur G1/4 – M10 X 1
<b>Masse (avec lubrifiant)</b>	<b>DRIVE BOOSTER 120</b> <b>DRIVE BOOSTER 250</b>	Environ 500 g Environ 650 g



Type	Volume (cm <sup>3</sup> )	Diamètre D (mm)	Longueur Totale L (mm)
REFILL 120	120	75	178
REFILL 250	250	75	228



### Drive 120 CC

Paramétrage / mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9 ...	... 12
Lubrifiant / jour	4.0	2.0	1.3	1.0	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.4
Lubrifiant / 100 heures	16.7	8.3	5.6	4.2	3.3	2.8	2.4	2.1	1.9	1.5
Lubrifiant / semaine	28.0	14.0	9.3	7.0	5.6	4.7	4.0	3.5	3.1	2.5
Coups de pompe / jour	8	4	2.6	2	1.6	1.4	1.2	1	0.8	0.8
Coups de pompe / 100 heures	33	16	13	8.5	6.5	5.6	5	4	4	3
Coups de pompe / semaine	56	28	18.5	14	13	9.5	8	7	6	5

### Drive 250 CC

Paramétrage / mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9 ...	... 12
Lubrifiant / jour	8.3	4.2	2.8	2.1	1.7	1.4	1.2	1.0	0.9	0.7
Lubrifiant / 100 heures	34.7	17.4	11.6	8.7	6.9	5.8	5.0	4.3	3.9	3.1
Lubrifiant / semaine	58.3	29.2	19.4	14.6	11.7	9.7	8.3	7.3	6.5	5.2
Coups de pompe / jour	17	8	6	4	3.5	3	2.5	2	2	1.5
Coups de pompe / 100 heures	69	35	23	17.5	14	11.5	10	8.5	8	6
Coups de pompe / semaine	116	58	39	29	23.5	19	16.5	14.5	13	10.5

1 coup de pompe du pistolet de graissage distribuant : 0,5 cm<sup>3</sup>/ course de piston.